



Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 12 mm, Spænde-Ø D1: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302145 3
GTIN	4060576155289
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Schunk GZB-S-reduktionspatron.

Med kølekanalriller.

Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-Ø 20 mm.

Teknisk beskrivelse

Ø D	12 mm
Samlet længde L	52,5 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 12 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 μm

Produkttype

Reduktionspatron