



Ligeslibere Akku, Type: 71230661



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- **Støvresistent og kraftig batteridrevet ligesliber.**
- **Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.**
- **Ideel til enhver anvendelse. Optimalt omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.**

Lang spindelhals. Den lange, slanke hals gør det muligt at dykke den ned i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang Ø 6 mm, 1× gaffelnøgle af hver str. 13 og str. 17, kuffert. **Uden batteri og lader.**

Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en Ø på 12 mm.

Passende batterier findes under nr. 073856 – 073858, og startsæt under nr. 073863 – 073867.

Teknisk beskrivelse

maks. spændetangs-Ø	8 mm
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Producentbetegnelse	AGSZ 18-90 LBL AS

Omdrejningstalområde	2900 - 9000 min ⁻¹
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Vægt	1,6 kg
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Ligeslibere