

Garant GRIDLINE

Skabsunderbygning, til pladestørrelse længde×**bredde: 1200**×**800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Artikelklasse	41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udliges med højdestilleskruer.

Skabsunderbygning, kabinet af stålplade, alt efter størrelse med dør (inklusive hylder) og / eller skuffer, inklusive GARANT-låsesystem. Lakering korpus, RAL7035 lysegrå, fronter RAL 7016 antracit.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre): 50; 75; 100; 200 mm

Låge, nyttehøjde: 425 mm

Antal fralægningshylder: 1

Antal kabinetter med dør: 1

Antal kabinetter med skuffer: 1

Bemærk:

Bestil venligst 4 × nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Undersektion, højde	710 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen	1000 kg

Højde, undersektion inkl. lejesæt	770 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Låge, nyttehøjde	425 mm
Understelsbredde	906 mm
Understelsdybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12 mm
Antal fralægningshylde	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeudligning	25 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Undersektion