



Vendbar enhåndsskruetvinge med drejeligt greb, Spændvidde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

860288 300

GTIN

4008158041995

Artikelklasse

83K

Beskrivelse

Udførelse:

Den øverste og nederste del er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid. Hulprofilskinne i bruneret stål. Plasthuset beskytter grebsmekanismen mod støv og spåner. For det første kan grebet placeres på en sådan måde, at der opnås en optimal pumpeposition og dermed en bedre krafttilførsel. For det andet kan grebet også drejes ud af arbejdsområdet efter lukkeprocessen. Dette gør det muligt at bruge flere skruetvinger på trange steder.

- **2-komponent plasthåndtag med pumpegreb.**
- **Innovativ 360-graders drejemekanisme gør det muligt at placere gribeenheden rundt om skinnen.**
- **12-trins låsemekanisme til sikker fastholdelse af grebspositionen.**
- **Ekstremt store spændeflader med aftagelige beskyttelseshætter.**
- **Spændekraft indtil 1400 N.**
- **Værktøjsfri flytning af spændere og stivere.**
- **Ubesværet betjening med en hånd.**

Teknisk beskrivelse

Udladning

80 mm

Tværsnit, glideskinne	18×5 mm
Producentbetegnelse	EZ360
Maks. spændekraft	1400 Nm
Spændvidde	300 mm
Udspilingsvinkel	195 - 465 mm
Vægt	0,87 kg
Produkttype	Skruetvinge