



Hjørnefræser 90° MEC17, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 28/2XL mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.

Lavt skærantal.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø D_c : 28 mm

Antal skær Z: 2

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$: 15,7 mm

Udhængslængde L_1 : 36 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$: 120 mm

Skaft-Ø D_s h6: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Udhængslængde L_1	36 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Skær-Ø D_c	28 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
Antal skær Z	2
Rampinglængde L for α_{maks}	19,6 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	54 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	40 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,73 grader
$\varnothing D_3$	21 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------