



## Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614853 12
GTIN	4018754239177
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. Den integrerede 72-tandede skralde giver en arbejdsvinkel på kun 5° – til effektivt arbejde selv under trange pladsforhold.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 614820

### Teknisk beskrivelse

Ringhøjde $h_2$	8,4 mm
Nøglelængde L	173 mm
Kæbehøjde $h_1$	6,4 mm
Ring-ØD	23,5 mm
Kæbebredde b	25,2 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet
Endestop, på kæber	nej
Holdefunktion, på kæber	nej
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle