

**Hjørnefræser 90° MEC17, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Antal skær Z	5
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,26 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	54,6 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------