



## Hårdmetal-betonbor, Bor-Ø: 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

786001 4

GTIN

4058546404109

Artikelklasse

76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal.

#### Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

### Teknisk beskrivelse

Spirallængde

35 mm

Bor-Ø

4 mm

Skaft-Ø

4 mm

Hel længde

70 mm

Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor