



## Hårdmetal-betonbor, Bor-Ø: 6,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786001 6,5
GTIN	4058546404185
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal.

#### Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6,5 mm
Bor-Ø	6,5 mm
Hel længde	100 mm
Spirallængde	60 mm

Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor