

**Hjørnefræser 90° MEC17, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.  
Lavt skærantal.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Skær-Ø $D_c$	80 mm
Antal skær Z	6
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,2 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	71,6 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------