

**Garant****Kompakt fiberskive, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567006 100    |
| GTIN                | 4067263723707 |
| Artikelklasse       | 51M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komprimeret fiberfleece med harpiksbundne slibekorn muliggør **slibning og finishbearbejdning i én arbejdsgang. Hård** udførelse med grove korn, meget kantstabil.

**Anvendelse:**

Til flade- og kantbearbejdning på vinkelslibere (anbefalet omdrejningstal 6000 min<sup>-1</sup>).

**Teknisk beskrivelse**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Slibemiddelforkortelse      | A                |
| Borings-Ø                   | 22,23 mm         |
| Udførelse                   | 8 A coarse       |
| Kornstørrelsessammenligning | 100              |
| Hårdhedsgrad                | hård             |
| Finhedsgrad                 | grov             |
| Slibemiddel                 | normalkorund (A) |
| Jern-, svovl- og klorandel  | < 0,1 %          |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Formbeskrivelse         | flad          |
| Produktnavnsegenskab    | Ø 125 mm      |
| optimeret til materiale | INOX          |
| optimeret til materiale | Stål          |
| Maks. omfangshastighed  | 60 m/s        |
| Produkttype             | Kompaktskiver |

### Brugerdata

|                               | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet     |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet     |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet     |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet     |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet     |                |          |
| INOX                          | egnet     |                |          |
| Ti                            | egnet     |                |          |
| GG (G)                        | egnet     |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet     |                |          |
| Lak                           | egnet     |                |          |
| Uni                           | egnet     |                |          |
| tør                           | egnet     |                |          |