

Garant**Stålskruetvinge, Spændvidde: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860482 250
GTIN	4067263742913
Artikelklasse	81D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålsjindel med trapezgevind, bruneret.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	250 mm
Udladning	120 mm
Tværsnit, glideskinne	22×10,5 mm
Produkttype	Skruetvinge

