

**Kopbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-Ø D1: 60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573005 60
GTIN	4067263906780
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner. Med **indvendigt gevind M14**. Med **indvendigt gevind M14**.

**Anvendelse:**

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
maks. omdrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Børstetykkelse	0,35 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Kopbørste

