

**Kopbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-Ø D1×gevind M: 65XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat tråd, **snøet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

**Anvendelse:**

Specielt til montering på vinkelslibere.  
Med **indvendigt gevind M14.**

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Børste-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm
Sikkerhedsstøttering	nej
Børstetykkelse	0,35 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd

Produkttype

Kopbørste