

HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
80X18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574050 80X18
GTIN	4067263907039
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningsbredde L ₁	13 mm
Børste-Ø D ₁	80 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningslængde H ₁	20 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive