

Garant**Vario plus Eco-skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område indstik
D1 / D2: 53/76mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274518 53/76 |
| GTIN | 4067263950844 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 53 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 18 mm |
| Serie | Vario Plus Eco |
| passende vendeskærsplatter | Nr. 273656 – 273749 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Maks. 1. indstiks-Ø D ₂ | 76 mm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | ja |
| Stikbredde W | 3 mm |
| Produkttype | Skærholder |