

Garant**Vario plus Eco-skærholder konkav til planindstik, venstre, Ø-område indstik
D1 / D2: 140/230mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 274519 140/230 |
| GTIN | 4067263950967 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruerklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| passende vendeskærsplatter | Nr. 273656 – 273749 |
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 230 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 21 mm |
| Serie | Vario Plus Eco |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Min. 1. indstiks-Ø D ₁ | 140 mm |
| Indsatstype | venstre |
| Indvendig køling | ja |
| Stikbredde W | 3 mm |
| Produkttype | Skærholder |