

**Garant****Vario plus Eco-skærholder konveks til planindstik, venstre, Ø-område indstik  
D1 / D2: 67/100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274521 67/100
GTIN	4067263962205
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skrueskæmning flere steder og positiv låsning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	Eco
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	67 mm
passende vendeskærplatter	Nr. 273656 – 273749
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	100 mm

Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	25 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	4 mm
Produkttype	Skærholder