

Garant**SOMT 09T304 TR, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget **stabile vendeplatter** med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 09T304 TR
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	215 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	betinget egnet		