

Garant**Skruestrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft, Torx®-profil: TX25/250****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 625332 TX25/250 |
| GTIN | 4067263309079 |
| Artikelklasse | 61C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

Fordel:

I kraft af **boring i Torx®-profilen** også velegnet til skruer med sikringsstift.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---|
| Drivprofil | Skruestrækker til TORX®-skruer med boring |
| Boring i Torx®-profil | ja |
| Torx®-profil | TX25 |
| Klingelængde | 250 mm |
| Hel længde | 355 mm |
| Holdefunktion | nej |
| Materiale, klinge | Krom-vanadium-specialstål |
| Materiale, greb | 2K-Haptoprene |
| Overflade | forniklet og forkromet |
| Spids | sort |

| | |
|-----------------|--------------|
| Kappe, drejelig | nej |
| Kuglehoved | nej |
| Produkttype | Skruetrækker |