

**Garant****MPHX 1104 PPER, HB7535, Type: ST500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214960 ST500
GTIN	4045197327901
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse**MPHX 1104 PPER ST500 Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 mm
Type	ST500
ISO-kode, vendeskærsplatte	MPHX 1104 PPER
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	M
våd, maksimal	egnet		