

HOLEX**Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 28X0,35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574850 28X0,35
GTIN	4067263935100
Artikelklasse	57H

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver. **Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads**, f.eks. ind i kabinetter.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	28 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	28 mm
Antal snoninger	12
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børstetykkelse	0,35 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste

