

**HOLEX****Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 28X0,50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574850 28X0,50
GTIN	4067263935117
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpresset i stålhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

**Anvendelse:**

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.

**Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads**, f.eks. ind i kabinetter.

**Teknisk beskrivelse**

Antal snoninger	12
Besætningslængde H <sub>1</sub>	28 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Børste-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste

