

**Garant****SOMT 09T304 FR diamantbelagt, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Artikelklasse	21B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget **stabile vendeplatter** med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$ .

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,13 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 09T304 FR
Type	HB7810
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	780 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	780 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	780 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		