

Garant**Plan- / hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Skær-Ø D _c	32 mm
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Udhængslængde L ₁	41 mm
Samlet længde L _{i alt}	110 mm
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige

Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2