

**Garant****NC-forbor, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231500 16
GTIN	4045197220462
Artikelklasse	21Y

**Beskrivelse****Udførelse:  
Med Weldon-skaft.****Teknisk beskrivelse**

Maks. bor-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Vendeplattestørrelse	16
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	100 mm
Vendeplatteskrue	231540 TX15 (2,5 Nm)
Skaftlængde h	70 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGT 11T3
Maks. boreddybde l <sub>1</sub>	7 mm
Antal skær Z	1
Skaft	Weldon-skaft
Forbor egnet til platteform	90
Forbor egnet til platteform	Radius
Produktnavnsegenskab	90°
Indvendig køling	nej
Spidsvinkel	90 grader

Produkttype

Vendeplattebor

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Torx® spændeskruer Drev TX15

231540 TX15

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500