

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget **stabile vendeplatter** med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 5$  mm.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,12 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,12 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 09T304 TR
Type	HB7515
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	400 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	235 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	205 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	290 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	180 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		