

Garant**NC-forbor, 142°, Ø D_s: 20mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	231502 20
GTIN	4045197324016
Artikelklasse	21Y

Beskrivelse

Udførelse:
Med Weldon-skaft.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	231540_TX15 (2,5 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Maks. boreddybde l ₁	3 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Skaftlængde h	70 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGT 11T3
Maks. bor-Ø d ₁	18,5 mm
Vendeplattestørrelse	16
Antal skær Z	1
Skaft	Weldon-skaft
Forbor egnet til platteform	142
Produktnavnsegenskab	142°
Indvendig køling	nej
Spidsvinkel	142 grader

Produkttype

Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® spændeskruer Drev TX15

231540 TX15

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500