


Garant**Snittap Form B, vaporiseret, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2150 M10
GTIN	4067263086062
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. **Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.****Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Gevindtype	M
Kernehul-Ø	8,5 mm
Gevinddybde	30 mm
Samlet længde L	100 mm
Gevindstørrelse	M10
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevind-Ø	10 mm
Antal skær Z	3
Indhold	10

Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,5 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet

Tilbehør

Snittapperform B M M10

132150 M10