

Garant**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160612/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2531 160612/50
GTIN	4067263092667
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,8 - 5,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 260 mm/min
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	250336 HB7020
Type	HB7020
Spånbryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160612 Type HB7020

250336 HB7020