

Garant**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190616/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2549 190616/50
GTIN	4067263093343
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,05 - 6,75 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	251336 HB7020
Type	HB7020
Spånbrøder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 190616 Type HB7020

251336 HB7020