

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:
080408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2566 080408/50
GTIN	4067263093701
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	252095 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

WNMG 080408 Type HBT020

252095 HBT020