

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
120404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2573 120404/50
GTIN	4067263093961
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250196 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 135 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120404 Type HBT130

250196 HBT130