

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
120408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2573 120408/30
GTIN	4067263093978
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	250197 HBT130
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 135 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120408 Type HBT130

250197 HBT130