

Garant**Stikplatte neutral, HU7310, Stikbredde w (mm) / antal: 2,2/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Passer til:**

Afstikningsklinge nr. 273552 – 273558 og 273562 – 273570.

Teknisk beskrivelse

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,1$ mm
Tilspænding f	0,07 mm/o
Antal stk.	50
Hjørneradius R	0,2 mm
Indhold	273310 2,2
Type	HU7310
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminiumskunststoffer	egnet	300 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	230 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Stikplatteneutral Stikbredde W 2,2 mm

273310 2,2