

**Stikplatte neutral, HBX25, Stikbredde w (mm) / antal: 3,1/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2715 3,1/50
GTIN	4067263096733
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Passer til:**

Afstikningsklinge nr. 273000.

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,1$ mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Indhold	273010 3,1
Tilspænding f	0,1 mm/o
Antal stk.	50
Type	HBX25
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
GG (G)	egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Stikplatteneutral Stikbredde W 3,1 mm

273010 3,1