

**Af-/ind- og stikdrejeplatte Hel radius, HBG25, Stikbredde w (mm) / antal: 3/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2722 3/50
GTIN	4067263096795
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stikværktøj nr. 278015 – 278056.

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	±0,04 mm
Tilspænding f	0,07 - 0,2 mm/o
Indhold	278036 3
Antal stk.	50
Hjørneradius R	0,3 mm
Type	HBG25
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Af- / ind- og stikdrejeplatteHel radius Stikbredde W 3 mm

278036 3