

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:
120404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 120404/30
GTIN	4067263097815
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260158 HB7310
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 120404 Type HB7310

260158 HB7310