

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:
120408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 120408/30
GTIN	4067263097839
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260160 HB7310
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 120408 Type HB7310

260160 HB7310