

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:
11T302/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 11T302/30
GTIN	4067263097891
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,15 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260458 HU7310
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T302 Type HU7310

260458 HU7310