

**Garant****Drejevendeplade til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
11T308/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 11T308/50
GTIN	4067263098041
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260464 HU7310
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

## Tilbehør

DC.T 11T308 Type HU7310

260464 HU7310