

Garant**Drejvendingeplade til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:
160404/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2686 160404/50
GTIN	4067263098645
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261458 HU7310
Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

VC.T 160404 Type HU7310

261458 HU7310