



Digital skydelære, måleområde 150 mm ABS, Antal skydelærer: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412822 10
GTIN	4067263100010
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Digital skydelære med **absolut mål**, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

- **Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål.**
- **Elektronikken er uden kobling til kabinettet og monteret direkte på skydedelen. Målekraften overføres direkte til målebenene. Herved er skydelæren mindre udsat for fejl og har længere levetid.**
- **Med robust metalhus.**

Leveringsomfang:

10 x skydelærer nr. 412821, str. 150. Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Dybdemål tilgængeligt	ja
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Automatisk slukning	ja

Måleområde	0 - 150 mm
Materiale, hus	Metal
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Kæbelængde	40 mm
Antal medfølgende batterier	10
Aflæsning	0,0005 tommer
Kalibrering	A1
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Aflæsning	0,01 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021010 10X200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdeholder	412230