

**Garant****Skydelæresæt, måleområde 150 mm Nonius 1/50, Antal skydelærer: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410107 10
GTIN	4067263100034
Artikelklasse	40Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Ergonomisk optimeret skyder. Fejlfri aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Finslebne måleflader.

**Leveringsomfang:**

10 x skydelærer nr. 410105, str. 150.

**Specialtilbehør:**

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

**Teknisk beskrivelse**

Kalibrering	A1
Standard	ISO 13385
Deling	1/128 tommer
Emballage	Etui
Deling	1/50 mm

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,02 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Dybdemål	Ø 1,6
Kæbelængde	40 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021010 10X200

## Tilbehør

Kunstlæderetui til nonius-skydelære	412500
-------------------------------------	--------