

**Garant**
**APMT 133512 SR, HB7520, Type: ST1400**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215344 ST1400
GTIN	4045197601254
Artikelklasse	21A

### Beskrivelse

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 6$  mm.

Hjørneradius: 1,2 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,15 mm

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,15 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 133512 SR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		