

**Garant**

**Digitalt skydelæresæt, med firkantet dybdemål, måleområde 150 mm IP67 med dataudgang, Antal skydelærere: 3**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412691 3
GTIN	4067263100249
Artikelklasse	41A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital skydelære IP67 med dataudgang. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm talhøjde.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.

2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade.** Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv – også med datakabel. Målefladerne er finslebne. Med preset (forindstilling af mål).

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

**3 x skydelærere** nr. 412690, str. 150. **3 x skydelærere** nr. 412690, str. 150.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963.

**Reservedel:**

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Kalibrering	A1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Aflæsning	0,0005 tommer
Kæbelængde	40 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Dybdemål tilgængeligt	ja
Antal medfølgende batterier	3
Måleområde	0 - 150 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021000 3X200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021010 3X200

## Tilbehør

Skrue til dybdelæreholder	412236
TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Afdækning til skydelære Type D	412237 D
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Afdækning til skydelære Type B	412237 B