



Batteridrevet bore-/skruemaskine ProCORE, Type: GSR1860PRO



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

- **Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control med automatisk slukning ved blokering samt unik præcisionskobling og motorbremse. 13 mm Auto-Lock-metalborepatron. Højt drejningsmoment. Mulighed for eftermontering af **Connectivity** Modul.

Fordel:

- **Den kompakte akku-rystepudser – passer til ethvert hjørne.**
- **Bosch mikrofiltersystem til effektiv støvudsugning.**
- **Ergonomisk konstruktionsorm med softgripflader til forskellige grebspositioner.**
- **Lang levetid på grund af tætnede kuglelejer og robust konstruktion.**
- **Fleksibelt arbejde i enhver situation takket være 18-V-akku.**
- **Slibesålen fra GSS 18V-10 kan anvende slibepapir, der fastgøres med burrelukning eller med klemmer.**
- **Papiret holdes perfekt på plads uden at blafre eller blive revet over.**

Electronic Motor Protection.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, uden batteri og oplader. Bæretaske så længe lager haves. Inklusive 2x ProCORE 18V 4,0 Ah lithium-ion-akku, hurtiglader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863 – 073867.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Producentbetegnelse: GSR 18V-60C

Antal medfølgende akkuer: 2

Batteritype: Lithium-ion

Akku-kapacitet: 4 Ah

Batterispænding: 18 V

Motorkonstruktion: Børsteløs motor

Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	4 Ah
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	GSR 18V-60C
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1900 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Typisk anvendelse	Strong
Maks. moment, blød	31 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 600 min ⁻¹
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
egnet til materiale	Stål
Vægt	18 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	15 - 13 mm
Maks. moment, hård	60 Nm

Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i L-Boxx

Tilbehør

Li-ion-akku ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073856 C18
Akku-startsæt ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073863 C18