

**Garant****APMT 133508 SR, HB7510, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215326 ST1400
GTIN	4045197601193
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 6$  mm.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,15 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,15 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 133508 SR
Type	HB7510
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

**Brugerdatablad**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		