

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:  
1500/17****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 931105 1500/17 |
| GTIN                | 4067263100928  |
| Artikelklasse       | 9GK            |

**Teknisk beskrivelse**

|   |        |
|---|--------|
| Skuffer, nytteflade i G                       | 26×24  |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres          | ja     |
| Dybde   | 700 mm |
| Antal skuffer                                 | 17     |
| Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider | nej    |
| Antal døre                                    | 0      |
| Skuffer, nyttebredde i G                      | 26     |
| Vægt  | 269 kg |
| ComfortClose                                  | nej    |
| Skuffer, nyttedybde i G                       | 24     |
| Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads   | nej    |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nyttehøjde for skuffer             | 1400 mm   |
| Bredde                             | 750 mm  |
| Antal udtrækshylder                | 0   |
| Højde                              | 1500 mm   |
| Skuffer, nyttebredde               | 650 mm  |
| Skuffer, nyttedybde                | 600 mm  |
| Nyttehøjde                         | 1400 mm   |
| Materialetykkelse                  | 1,2 mm  |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne      | 75 kg   |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 %   |
| Skuffeudtræk                       | Udtræksspærre   |
| Højdeindstilling i intervaller     | 25 mm   |
| Cylinderlås                        | Modulær låseindsats   |
| Farveudvalg                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab               | 26×24G  |
| Produkttype                        | Værktøjsskab  |