

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:
1250/10A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 1250/10A
GTIN	4067263100904
Artikelklasse	9GK

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde i G	26
Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Nyttehøjde	1150 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Antal udtrækshylder	0
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	197 kg
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Højde	1250 mm
Dybde	700 mm
Antal skuffer	10

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G
Produkttype	Værktøjsskab